



Mandrină cu coroană dințată Prima, Tip: 10-3/8



Date comandă

Numărul de comandă	342225 10-3/8
GTIN	4019208415789
Clasa articolului	39R

Descriere

Execuție:

Bacurile sunt călite.

Pentru funcționare pe dreapta. **Mandrină utilizabilă cu rotație pe stânga și pe dreapta**, poate fi asigurată contra desfacerii cu un șurub (filet pe stânga).

Aplicație:

Pentru operații de găurit universale pe mașini de găurit electrice manuale, **burghie de impact** și mașini de găurit cu coloane.

Descriere tehnică

Lungime mandrină închisă	61 mm
Gama de prindere	0,8 - 10 mm
Tip	10-3/8
Ø exterior	34,5 mm
Suport	3/8-24 inch
Cheie recomandată pentru mandrine cu coroană dințată	S2

Tip produs

Mandrină cu coroană dințată