

**Dorn conic cu coadă tip Con Morse, CM / conul mandrinei: 1/12****Date comandă**

Numărul de comandă	342500 1/12
GTIN	4045197296788
Clasa articolului	32X

**Descriere****Execuție:**

**Călit complet și rectificat foarte precis.** Concentricitate foarte bună, rectificarea celor două suprafețe se face dintr-o singură prindere.

Cu coadă Con Morse și cap de antrenare.

Execuție precisă, la un preț avantajos.

**Aplicație:**

Pentru prinderea mandrinelor pe mașini de găurit, strunguri, mașini de găurit și alezat etc.

**Standard:**

Bohrfutterkegel **DIN 238**.

**Descriere tehnică**

Ø conului D	12,065 mm
Conul mandrinei DIN 238	B 12
Dimensiune con Morse CM	1
Tip produs	Suport pentru mandrină