

**Bandă creponată de precizie, Lățime x lungime (mm×m): 19X50****Date comandă**

Numărul de comandă	083648 19X50
GTIN	4042448816160
Clasa articolului	08M

**Descriere****Execuție:**

**tesakrepp® 4334** constă dintr-un suport foarte subțire de hârtie și cu rezistență la rupere. Permite o bună poziționare și se recomandă pentru utilizare în spațiu exterior până la 8 săptămâni precum și pentru **tehnicile de înaltă calitate de abraziune, de vopsire și lăcuire cu muchii precise la lăcuire și vopsire**. Se folosește pe diferite suprafețe, sensibile, cum ar fi sticla, aluminiul, HPVC și lemnul.

**Notă:**

Durabilitatea minimă indicată a produselor tesa® se referă la respectarea directivelor privind depozitarea.

**Descriere tehnică**

Lungime	50 m
Culoarea	gălbui
Grosime	0,09 mm
Denumirea producătorului	tesakrepp® 4334
Lățime	19 mm

Adeziv	Acrilat
Rezistență la rupere	0,3 N/mm
Cu căptușeală	nu
Temperatură de depozitare	15 - 35 °C
umiditate depozitare	50 - 70 %
Material de suport	Hârtie
Număr de benzi adezive	1
Capacitate de întindere	4 %
Rezistent la temperaturi de până la	120 °C
Particularitate	rezistent la UV
Particularitate	se rupe ușor cu mâna
Particularitate	inscripționabilă
Forță de lipire pe oțel	0,19 N/mm
Utilizare	Lucrări de acoperire
Tip de bandă adezivă	unilateral
Tip produs	Bandă adezivă