

**Bandă adezivă cu țesătură, argintiu, Lățime × lungime (mm×m): 48X50****Date comandă**

Numărul de comandă	083600 48X50
GTIN	4042448392954
Clasa articolului	08M

Descriere**Execuție:**

tesa® 4662 duct tape prezintă o forță de aderență excepțională, inclusiv pe suprafețe abrazive și cu praf. Este rezistentă la apă, suplă și flexibilă. Ideală pentru etanșarea țevilor și a conductelor, precum și pentru lucrări de curățare sau de zidărie. Se poate rupe ușor cu mâna longitudinal și transversal.

Notă:

Durabilitatea minimă indicată a produselor tesa® se referă la respectarea directivelor privind depozitarea.

Descriere tehnică

Lungime	50 m
Grosime	0,23 mm
Denumirea producătorului	bandă adezivă 4662
Lățime	48 mm
Culoarea	argintiu

Capacitate de întindere	18 %
umiditate depozitare	50 - 70 %
Rezistent la temperaturi de până la	95 °C
Temperatură de depozitare	15 - 35 °C
Tip de bandă adezivă	unilateral
Cu căptușeală	nu
Particularitate	impermeabil
Particularitate	moale și catifelat
Particularitate	posibilitate de rupere cu mâna
Finețea țesăturii	27 mesh
Rezistență la rupere	3 N/mm
Adeziv	Cauciuc natural
Material de suport	Țesătură
Utilizare	Fixare
Utilizare	Etașare
Utilizare	Legare
Utilizare	Fixare
Utilizare	Împachetare
Utilizare	Lipire
Forță de lipire pe oțel	0,44 N/mm
Caracteristici nume produs	argintiu
Tip produs	Bandă adezivă