

HOLEX**Bucșă elastică ER cu etanșare și duze de stropire, ER 25, Ø nominal de strângere d: 13mm****Date comandă**

| | |
|--------------------|---------------|
| Numărul de comandă | 308962 13 |
| GTIN | 4045197645166 |
| Clasa articolului | 32Z |

Descriere**Execuție:**

Complet călite și rectificate. Lustruite.

Modele cu etanșare cu duze de pulverizare numai pentru Ø nominal.

Descriere tehnică

| | |
|--------------------------|----------------|
| Ø nominal de strângere d | 13 mm |
| Suport | ER 25 |
| Standard | ISO 15488-A |
| Concentricitate | ≤ 10 µm |
| Tip | 429 E |
| Ø exterior D | 26 mm |
| Lungimea totală L | 34 mm |
| Tip produs | Bucșă elastică |

