

**HOLEX****Bucșă elastică ER cu etanșare și duze de stropire, ER 25, Ø nominal de strângere d: 5mm****Date comandă**

|                    |               |
|--------------------|---------------|
| Numărul de comandă | 308962 5      |
| GTIN               | 4045197645081 |
| Clasa articolului  | 32Z           |

**Descriere****Execuție:**

Complet călite și rectificate. Lustruite.

Modele cu etanșare cu duze de pulverizare numai pentru Ø nominal.

**Descriere tehnică**

|                          |                |
|--------------------------|----------------|
| Ø nominal de strângere d | 5 mm           |
| Suport                   | ER 25          |
| Standard                 | ISO 15488-A    |
| Concentricitate          | ≤ 10 µm        |
| Tip                      | 429 E          |
| Ø exterior D             | 26 mm          |
| Lungimea totală L        | 34 mm          |
| Tip produs               | Bucșă elastică |

