

**HOLEX****Bucșă elastică ER, ER 25, Ø nominal de strângere d: 13mm****Date comandă**

Numărul de comandă	308960 13
GTIN	4045197151445
Clasa articolului	32Z

**Descriere****Execuție:**

Complet călite și rectificate. Lustruite.

**Notă:**

Bucșele elastice ER16, ER25 și ER32 fără garnitură sunt disponibile în eShop și cu dimensiuni în inch.

**Gama Ø de strângere este fiecare cu până la 1 mm mai mică, de exemplu, Ø 10 – 9 mm, în afară de Ø 1, 1,5 și 2 (aici doar 0,5 mm).**

**Descriere tehnică**

Ø nominal de strângere d	13 mm
Suport	ER 25
Standard	ISO 15488-B
Concentricitate	≤ 10 µm
Tip	430 E
Ø exterior D	26 mm
Lungimea totală L	34 mm
Tip produs	Bucșă elastică

