



Portsculă pentru freză cu alezaj cu orificiu pentru canalul de răcire, forma ADB, BT 40 scurt, Ø dornului d1: 27mm



Date comandă

| | |
|--------------------|---------------|
| Numărul de comandă | 303020 27 |
| GTIN | 4250122614203 |
| Clasa articolului | 36E |

Descriere

Execuție:

Coda conică, diametrul de fixare, suprafața frontală și manșonul de antrenare sunt rectificate. Toate conurile sunt brunate.

Livrare:

Inclusiv șurub de fixare a frezei.

Accesorii opționale:

șuruburi de tragere (AB) Cod 308760 – 308802. Cheie specială Cod 309840.

Descriere tehnică

| | |
|--|-------------|
| Șurub de schimb pentru fixarea frezei, Cod 309860 / 309861 | 27 |
| Lungime activă dimensiune A | 40 mm |
| cheie specială recomandată Cod 309840 | 27 |
| Ø dornului d ₁ | 27 mm |
| Ø exterior D | 60 mm |
| Suport | BT 40 scurt |
| Standard | DIN 6357 |
| Normă pentru suport | ISO 7388-2 |

| | |
|-------------------------------------|----------------------------------|
| Normă pentru suport | JIS B6339 |
| Forma | ADB |
| Orificiu pentru canalul de răcire | Fără posibilitate de închidere |
| Calitatea echilibrării G la turația | G 6,3 la 15000 min ⁻¹ |
| Concentricitate | ≤ 5 μm |
| Strategie de așchiere | HPC |
| Tip produs | Portsculă pentru freză cu alezaj |

Accesorii

| | |
|---|-----------|
| Șurub de tragere Hurco 45° cu ajustajetanșat Recomandat pentru con ISO 40 | 308802 40 |
| Șurub de tragere 90°etanșat Recomandat pentru con ISO 40 | 308790 40 |
| Șurub de fixare a frezei Pentru Ø dornului 27 mm | 309860 27 |
| Șurub de tragere 60°etanșat Recomandat pentru con ISO 40 | 308785 40 |
| Șurub de tragere Hurco 90° cu ajustajetanșat Recomandat pentru con ISO 40 | 308806 40 |
| Șurub de tragere 90°etanșat Recomandat pentru con ISO 40 | 308795 40 |
| Șurub de tragere 45°etanșat Recomandat pentru con ISO 40 | 308765 40 |
| Șurub de tragere 45°etanșat Recomandat pentru con ISO 40 | 308760 40 |
| Cheie specială Pentru Ø dornului 27 mm | 309840 27 |
| Șurub de strângere și de ajustare Hurco 45° cu alezaj de 4 mmetanșat Recomandat pentru con ISO 40 | 308801 40 |