



Set de antrenare frontale în cutie de lemn pe dreapta, Con Morse: 6



Date comandă

Numărul de comandă	327450 6
GTIN	4019208021195
Clasa articolului	35R

Descriere

Execuție:

- Unghiul vârfului 60°, Ø de antrenare 8 – 80 mm.
- Un pachet de arcuri-disc pretensionat, reglabil axial, echilibrează diferitele vârfuri.
- Vârful poate fi corectat prin rectificare.

Aplicație:

Pentru prinderea în axul strungului.

Livrare:

1 corp de bază Cod 327520 (potrivit pentru rotire pe stânga sau pe dreapta).

1 vârf de centrare Cod 327660, Ø 6 mm, pentru disc de antrenare Ref. 13 – 24.

1 vârf de centrare Cod 327660, Ø 12 mm, pentru disc de antrenare Ref. 21 – 40.

4 discuri de antrenare pentru gama de fixare 13 – 100 mm Ø (Cod 327600, respectiv 327610: Ref. 13 – 24, 21 – 40, 33 – 64; Cod 327640 respectiv 327650: Ref. 51 – 100).

Inclusiv cutie de lemn cu spațiu pentru alte 6 discuri de antrenare și 3 vârfuri de centrare (pentru completare în gama de lucru 9 – 160 mm Ø).

Notă:

Contrapiesă pentru 321750 și 321770.

Ø zonei de lucru: 13 - 100 mm

Ø vârfului de centrare: 6 / 12 mm

Greutate: 6,6 kg

Descriere tehnică

Ø vârfului de centrare	6 / 12 mm
Ø zonei de lucru	13 - 100 mm
Greutate	6,6 kg
Con Morse	6
Tip produs	Antrenor frontal