



## Vârf rotativ pentru strung, vârf din carbură cu piuliță de extragere, Con Morse: 5



### Date comandă

Numărul de comandă	321250 5
GTIN	4019208059655
Clasa articolului	35R

### Descriere

#### Execuție:

- **Unghi la vârf 60°.**
- **Cu vârf din carbură pentru ambori mici cu piulițe de retragere.**
- **Corpul și vârful sunt călite (permit corectarea ulterioară prin rectificare).**
- **Echipat cu rulmenți de precizie pentru asigurarea unei rotiri de precizie.**
- **Nu necesită mentenanță datorită ungerii continue.**
- **Etanșarea specială împiedică infiltrarea murdăriei și a lichidului de răcire.**

#### Descriere:

Vârfurile de centrare servesc în principal la sprijinirea pieselor lungi și subțiri pe strunguri; dacă aceste piese nu sunt sprijinite, există pericolul să se îndoiească sau să se lovească necontrolat sub acțiunea forțelor dominante.

Vârful de centrare este fixat cu un con Morse. Piesa este prinsă în mandrină și se realizează o adâncitură cu burghiul de centrare. După prinderea piesei, vârful de centrare rămâne fixat.

#### Aplicație:

Pentru prelucrarea **pieselor cu diametre mici la turații mari.**

Ø carcasa D: 90 mm

Lungime utilă B: 129 mm

Ø carburii H: 18 mm

Bătaie radială maximă: 0,005 mm

Pentru piese cu greutate de: 1000 kg

### Descriere tehnică

Ø carcasi D	90 mm
Bătaie radială maximă	0,005 mm
Lungime utilă B	129 mm
Ø carburii H	18 mm
Con Morse	CM5
Pentru piese cu greutate de	1000 kg
Tip produs	Vârf de centrare