

**Garant****DNMG 150604, Categorie: HB7120-1****Date comandă**

Numărul de comandă	250760 HB7120-1
GTIN	4045197819796
Clasa articolului	21G

**Descriere**

DNMG 150604 HB7120-1 Categorie: HB7120-1

Sfârâmător de așchii: VM

Toleranță: M

Adâncime de tăiere  $a_p$ : 0,5 - 5 mmAvans  $f$ : 0,2 - 0,5 mm/rotViteză de așchiere  $v_c$  Aplicație principală: 80 - 260 m/min**Descriere tehnică**

Adâncime de tăiere $a_p$	0,5 - 5 mm
Rază la colț	0,4 mm
Condiție de tăiere	continuă
Avans $f$	0,2 - 0,5 mm/rot
Aplicația principală	M
Sfârâmător de așchii	VM

Categorie	HB7120-1
Viteză de aşchiere $v_c$ Aplicație principală	80 - 260 m/min
Codificare finisare / degroșare	Degroșare-finisare
Materialul sculei	Carbură
Cod ISO Plăcuță amovibilă	DNMG 150604
Numărul de schimbări / tășuri	4
Toleranță	M
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire