


Garant
CNMM 120408, Categorie: HB7120-1


Date comandă

Numărul de comandă	250452 HB7120-1
GTIN	4045197819703
Clasa articolului	21G

Descriere

CNMM 120408 HB7120-1 Categorie: HB7120-1

Sfârâmător de așchii: VR

Adâncime de tăiere a_p : 2 - 8 mm

Avans f : 0,4 - 1,2 mm/rot

Viteză de așchiere v_c Aplicație principală: 60 - 210 m/min

Descriere tehnică

Categorie	HB7120-1
Sfârâmător de așchii	VR
Adâncime de tăiere a_p	2 - 8 mm
Viteză de așchiere v_c Aplicație principală	60 - 210 m/min
Aplicația principală	M
Avans f	0,4 - 1,2 mm/rot
Rază la colț	0,8 mm

Condiție de tăiere	continuă
Codificare finisare / degroșare	Degroșare
Materialul sculei	Carbură
Cod ISO Plăcuță amovibilă	CNMM 120408
Numărul de schimbări / tășuri	4
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire