

**Garant****DNMG 150608, Categorie: HB7120-1****Date comandă**

Numărul de comandă	250762 HB7120-1
GTIN	4045197819819
Clasa articolului	21G

**Descriere**

DNMG 150608 HB7120-1 Categorie: HB7120-1  
Sfărâmbător de așchii: VM  
Toleranță: M  
Adâncime de tăiere  $a_p$ : 0,5 - 5 mm  
Avans  $f$ : 0,2 - 0,5 mm/rot  
Viteză de așchiere  $v_c$  Aplicație principală: 80 - 260 m/min

**Descriere tehnică**

Sfărâmbător de așchii	VM
Avans $f$	0,2 - 0,5 mm/rot
Condiție de tăiere	continuă
Aplicația principală	M
Categorie	HB7120-1
Viteză de așchiere $v_c$ Aplicație principală	80 - 260 m/min

Rază la colț	0,8 mm
Adâncime de tăiere $a_p$	0,5 - 5 mm
Codificare finisare / degroșare	Degroșare-finisare
Materialul sculei	Carbură
Cod ISO Plăcuță amovibilă	DNMG 150608
Numărul de schimbări / tăișuri	4
Toleranță	M
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire