

**Garant**
**CNMG 120408, Categorie: HB7120-1**


### Date comandă

Numărul de comandă	250060 HB7120-1
GTIN	4045197819581
Clasa articolului	21G

### Descriere

CNMG 120408 HB7120-1 Categorie: HB7120-1

Sfărâmbător de așchii: VS

Adâncime de tăiere  $a_p$ : 0,3 - 2,5 mm

Avans  $f$ : 0,15 - 0,5 mm/rot

Viteză de așchiere  $v_c$  Aplicație principală: 90 - 290 m/min

### Descriere tehnică

Avans $f$	0,15 - 0,5 mm/rot
Sfărâmbător de așchii	VS
Aplicația principală	M
Categorie	HB7120-1
Rază la colț	0,8 mm
Condiție de tăiere	continuă
Viteză de așchiere $v_c$ Aplicație principală	90 - 290 m/min

Adâncime de tăiere $a_p$	0,3 - 2,5 mm
Codificare finisare / degroșare	Finisare
Materialul sculei	Carbură
Cod ISO Plăcuță amovibilă	CNMG 120408
Numărul de schimbări / tășuri	4
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire