

Garant**CNMG 120412, Categorie: HB7120-1****Date comandă**

Numărul de comandă	250160 HB7120-1
GTIN	4045197819635
Clasa articolului	21G

Descriere

CNMG 120412 HB7120-1 Categorie: HB7120-1
Sfărâmbător de așchii: VM
Toleranță: M
Adâncime de tăiere a_p : 0,5 - 4 mm
Avans f : 0,1 - 0,4 mm/rot
Viteză de așchiere v_c Aplicație principală: 80 - 260 m/min

Descriere tehnică

Sfărâmbător de așchii	VM
Avans f	0,1 - 0,4 mm/rot
Adâncime de tăiere a_p	0,5 - 4 mm
Condiție de tăiere	continuă
Rază la colț	1,2 mm
Viteză de așchiere v_c Aplicație principală	80 - 260 m/min

Aplicația principală	M
Categorie	HB7120-1
Codificare finisare / degroșare	Degroșare-finisare
Materialul sculei	Carbură
Cod ISO Plăcuță amovibilă	CNMG 120412
Numărul de schimbări / tășuri	4
Toleranță	M
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire