


Garant**SNMG 120404, Categorie: HB7120-1**

Date comandă

Numărul de comandă	251142 HB7120-1
GTIN	4045197819925
Clasa articolului	21G

Descriere

SNMG 120404 HB7120-1 Rază la colț: 0,4 mm
Categorie: HB7120-1
Sfărâmător de așchii: VS
Adâncime de tăiere a_p : 0,3 - 2 mm
Avans f : 0,1 - 0,4 mm/rot
Viteză de așchiere v_c Aplicație principală: 90 - 290 m/min

Descriere tehnică

Sfărâmător de așchii	VS
Categorie	HB7120-1
Aplicația principală	M
Avans f	0,1 - 0,4 mm/rot
Condiție de tăiere	continuă
Adâncime de tăiere a_p	0,3 - 2 mm
Rază la colț	0,4 mm

Viteză de așchiere v_c Aplicație principală	90 - 290 m/min
Codificare finisare / degroșare	Finisare
Materialul sculei	Carbură
Cod ISO Plăcuță amovibilă	SNMG 120404
Numărul de schimbări / tășuri	8
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire