

Garant**CNMG 09T304, Categorie: HB7120-1****Date comandă**

Numărul de comandă	250150 HB7120-1
GTIN	4045197819598
Clasa articolului	21G

Descriere

CN.G 09T304 HB7120-1 Categorie: HB7120-1

Sfârâmător de așchii: VM

Toleranță: M

Adâncime de tăiere a_p : 0,5 - 4 mmAvans f : 0,2 - 0,5 mm/rotViteză de așchiere v_c Aplicație principală: 80 - 260 m/min**Descriere tehnică**

Aplicația principală	M
Viteză de așchiere v_c Aplicație principală	80 - 260 m/min
Categorie	HB7120-1
Avans f	0,2 - 0,5 mm/rot
Rază la colț	0,4 mm
Adâncime de tăiere a_p	0,5 - 4 mm

Condiție de tăiere	continuă
Sfărâmbător de aşchii	VM
Codificare finisare / degroşare	Degroşare-finisare
Materialul sculei	Carbură
Cod ISO Plăcuță amovibilă	CNMG 09T304
Numărul de schimbări / tăişuri	4
Toleranță	M
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire