

Garant**DNMG 150612, Categorie: HB7120-1****Date comandă**

Numărul de comandă	250864 HB7120-1
GTIN	4045197819833
Clasa articolului	21G

Descriere

DNMG 150612 HB7120-1 Categorie: HB7120-1

Sfărâmbător de așchii: VG

Adâncime de tăiere a_p : 1,5 - 6 mmAvans f : 0,25 - 0,6 mm/rotViteză de așchiere v_c Aplicație principală: 70 - 240 m/min**Descriere tehnică**

Avans f	0,25 - 0,6 mm/rot
Sfărâmbător de așchii	VG
Categorie	HB7120-1
Adâncime de tăiere a_p	1,5 - 6 mm
Viteză de așchiere v_c Aplicație principală	70 - 240 m/min
Condiție de tăiere	continuă
Rază la colț	1,2 mm

Aplicația principală	M
Codificare finisare / degroșare	Degroșare
Materialul sculei	Carbură
Cod ISO Plăcuță amovibilă	DNMG 150612
Numărul de schimbări / tășuri	4
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire