

Garant**DNMG 150604, Categorie: HB7120-1****Date comandă**

Numărul de comandă	250658 HB7120-1
GTIN	4045197819758
Clasa articolului	21G

Descriere

DNMG 150604 HB7120-1 Categorie: HB7120-1

Sfârâmător de așchii: VS

Adâncime de tăiere a_p : 0,3 - 2 mmAvans f : 0,1 - 0,4 mm/rotViteză de așchiere v_c Aplicație principală: 90 - 290 m/min**Descriere tehnică**

Rază la colț	0,4 mm
Condiție de tăiere	continuă
Adâncime de tăiere a_p	0,3 - 2 mm
Viteză de așchiere v_c Aplicație principală	90 - 290 m/min
Avans f	0,1 - 0,4 mm/rot
Aplicația principală	M
Categorie	HB7120-1

Sfârâmător de așchii	VS
Codificare finisare / degroșare	Finisare
Materialul sculei	Carbură
Cod ISO Plăcuță amovibilă	DNMG 150604
Numărul de schimbări / tășuri	4
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire