

Garant**CNMG 160608, Categorie: HB7120-1****Date comandă**

Numărul de comandă	250168 HB7120-1
GTIN	4045197819659
Clasa articolului	21G

Descriere

CNMG 160608 HB7120-1 Categorie: HB7120-1

Sfârâmtor de așchii: VM

Toleranță: M

Adâncime de tăiere a_p : 0,5 - 4 mmAvans f : 0,1 - 0,4 mm/rotViteză de așchiere v_c Aplicație principală: 80 - 260 m/min**Descriere tehnică**

Condiție de tăiere	continuă
Categorie	HB7120-1
Sfârâmtor de așchii	VM
Viteză de așchiere v_c Aplicație principală	80 - 260 m/min
Adâncime de tăiere a_p	0,5 - 4 mm
Aplicația principală	M

Avans f	0,1 - 0,4 mm/rot
Rază la colț	0,8 mm
Codificare finisare / degroșare	Degroșare-finisare
Materialul sculei	Carbură
Cod ISO Plăcuță amovibilă	CNMG 160608
Numărul de schimbări / tășuri	4
Toleranță	M
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire