


**Garant****SNMG 120404, Categorie: HB7120-1**

## Date comandă

Numărul de comandă	251222 HB7120-1
GTIN	4045197819949
Clasa articolului	21G

## Descriere

SNMG 120404 HB7120-1 Rază la colț: 0,4 mm

Categorie: HB7120-1

Sfărâmbător de aşchii: VM

Adâncime de tăiere  $a_p$ : 0,5 - 4 mm

Avans  $f$ : 0,1 - 0,4 mm/rot

Viteză de aşchiere  $v_c$  Aplicație principală: 80 - 260 m/min

## Descriere tehnică

Rază la colț	0,4 mm
Adâncime de tăiere $a_p$	0,5 - 4 mm
Categorie	HB7120-1
Avans $f$	0,1 - 0,4 mm/rot
Aplicația principală	M
Condiție de tăiere	continuă
Sfărâmbător de aşchii	VM

Viteză de așchiere $v_c$ Aplicație principală	80 - 260 m/min
Codificare finisare / degroșare	Degroșare-finisare
Materialul sculei	Carbură
Cod ISO Plăcuță amovibilă	SNMG 120404
Numărul de schimbări / tășuri	8
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire