

Garant**CNMG 120412, Categorie: HB7120-1****Date comandă**

Numărul de comandă	250324 HB7120-1
GTIN	4045197819673
Clasa articolului	21G

Descriere

CNMG 120412 HB7120-1 Categorie: HB7120-1

Sfărâmbător de așchii: VG

Adâncime de tăiere a_p : 1,5 - 6 mmAvans f : 0,25 - 0,6 mm/rotViteză de așchiere v_c Aplicație principală: 70 - 240 m/min**Descriere tehnică**

Sfărâmbător de așchii	VG
Rază la colț	1,2 mm
Avans f	0,25 - 0,6 mm/rot
Condiție de tăiere	continuă
Viteză de așchiere v_c Aplicație principală	70 - 240 m/min
Aplicația principală	M
Adâncime de tăiere a_p	1,5 - 6 mm

Categorie	HB7120-1
Codificare finisare / degroșare	Degroșare
Materialul sculei	Carbură
Cod ISO Plăcuță amovibilă	CNMG 120412
Numărul de schimbări / tășuri	4
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire