

Garant**CNMG 160608, Categorie: HB7120-1****Date comandă**

Numărul de comandă	250334 HB7120-1
GTIN	4045197819680
Clasa articolului	21G

Descriere

CNMG 160608 HB7120-1 Categorie: HB7120-1

Sfărâmbător de aşchii: VG

Adâncime de tăiere a_p : 1,5 - 6 mmAvans f : 0,25 - 0,6 mm/rotViteză de aşchiere v_c Aplicație principală: 70 - 240 m/min**Descriere tehnică**

Condiție de tăiere	continuă
Viteză de aşchiere v_c Aplicație principală	70 - 240 m/min
Rază la colț	0,8 mm
Categorie	HB7120-1
Adâncime de tăiere a_p	1,5 - 6 mm
Avans f	0,25 - 0,6 mm/rot
Sfărâmbător de aşchii	VG

Aplicația principală	M
Codificare finisare / degroșare	Degroșare
Materialul sculei	Carbură
Cod ISO Plăcuță amovibilă	CNMG 160608
Numărul de schimbări / tășuri	4
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire