

**Garant****DNMG 110408, Categorie: HB7120-1****Date comandă**

Numărul de comandă	250754 HB7120-1
GTIN	4045197819789
Clasa articolului	21G

**Descriere**

DNMG 110408 HB7120-1 Categorie: HB7120-1  
Sfârâmător de așchii: VM  
Toleranță: M  
Adâncime de tăiere  $a_p$ : 0,5 - 5 mm  
Avans  $f$ : 0,2 - 0,5 mm/rot  
Viteză de așchiere  $v_c$  Aplicație principală: 80 - 260 m/min

**Descriere tehnică**

Condiție de tăiere	continuă
Rază la colț	0,8 mm
Aplicația principală	M
Adâncime de tăiere $a_p$	0,5 - 5 mm
Categorie	HB7120-1
Avans $f$	0,2 - 0,5 mm/rot

Viteză de așchiere $v_c$ Aplicație principală	80 - 260 m/min
Sfărâmător de așchii	VM
Codificare finisare / degroșare	Degroșare-finisare
Materialul sculei	Carbură
Cod ISO Plăcuță amovibilă	DNMG 110408
Numărul de schimbări / tăișuri	4
Toleranță	M
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire