

**Corp de bază cu Con Morse, Con Morse: 3****Date comandă**

Numărul de comandă	327520 3
GTIN	4019208020075
Clasa articolului	35R

Descriere**Execuție:**

- **Unghi la vârf 60°, Ø de antrenare 8 – 80 mm.**
- **Un pachet de arcuri-disc pretensionat, reglabil axial, echilibrează diferitele vârfuri.**
- **Vârful poate fi corectat prin rectificare.**
- **Fără vârf de centrare, fără discuri de antrenare.**
- **La corpurile de bază Ref. 3 – 6 se potrivesc toate discurile de antrenare Cod 327600 – 327650 și vârfurile de centrare Cod 327660.**
- **Potrivit pentru rotație pe stânga și pe dreapta.**

Aplicație:

Pentru prinderea în axul strungului.

Notă:

Contrapiesă pentru 321750 și 321770.

Ø maxim al corpului: 70 mm

Lungimea de la ax: 54 mm

Greutate: 1,6 kg

Descriere tehnică

Lungimea de la ax	54 mm
Con Morse	3
Ø maxim al corpului	70 mm
Greutate	1,6 kg

Tip produs

Antrenor frontal