

Garant**DNMG 110404, Categorie: HB7140-1****Date comandă**

Numărul de comandă	250652 HB7140-1
GTIN	4045197820426
Clasa articolului	21G

Descriere

DNMG 110404 HB7140-1 Categorie: HB7140-1

Sfârâmător de aşchii: VS

Adâncime de tăiere a_p : 0,3 - 2 mmAvans f : 0,1 - 0,4 mm/rotViteză de aşchiere v_c Aplicație principală: 70 - 260 m/min**Descriere tehnică**

Adâncime de tăiere a_p	0,3 - 2 mm
Aplicația principală	M
Avans f	0,1 - 0,4 mm/rot
Condiție de tăiere	ușor întreruptă
Sfârâmător de aşchii	VS
Categorie	HB7140-1
Rază la colț	0,4 mm

Viteză de așchiere v_c Aplicație principală	70 - 260 m/min
Codificare finisare / degroșare	Finisare
Materialul sculei	Carbură
Cod ISO Plăcuță amovibilă	DNMG 110404
Numărul de schimbări / tășuri	4
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire