


Garant
KNUX 160410R, Categorie: HB7140-1

Date comandă

Numărul de comandă	251076 HB7140-1
GTIN	4045197820594
Clasa articolului	21G

Descriere

KNUX 160410R HB7140-1 Categorie: HB7140-1

Sfărâmător de așchii: VG

Sfărâmător de așchii: 3,2 mm

 Adâncime de tăiere a_p : 1 - 6 mm

 Avans f : 0,2 - 0,5 mm/rot

 Viteză de așchiere v_c Aplicație principală: 50 - 210 m/min

Descriere tehnică

Sfărâmător de așchii	3,2 mm
Adâncime de tăiere a_p	1 - 6 mm
Categorie	HB7140-1
Avans f	0,2 - 0,5 mm/rot
Rază la colț	1 mm
Condiție de tăiere	ușor întreruptă
Sfărâmător de așchii	VG
Viteză de așchiere v_c Aplicație principală	50 - 210 m/min
Aplicația principală	M
Codificare finisare / degroșare	Degroșare

Materialul sculei	Carbură
Numărul de schimbări / tășuri	2
Cod ISO Plăcuță amovibilă	KNUX 160410R
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire