

**Garant**
**SNMG 120412, Categorie: HB7140-1**


### Date comandă

Numărul de comandă	251226 HB7140-1
GTIN	4045197820655
Clasa articolului	21G

### Descriere

SNMG 120412 HB7140-1 Rază la colț: 1,2 mm  
 Categorie: HB7140-1  
 Sfărâmător de așchii: VM  
 Adâncime de tăiere  $a_p$ : 0,5 - 4 mm  
 Avans  $f$ : 0,1 - 0,4 mm/rot  
 Viteză de așchiere  $v_c$  Aplicație principală: 60 - 230 m/min

### Descriere tehnică

Sfărâmător de așchii	VM
Categorie	HB7140-1
Rază la colț	1,2 mm
Viteză de așchiere $v_c$ Aplicație principală	60 - 230 m/min
Adâncime de tăiere $a_p$	0,5 - 4 mm
Condiție de tăiere	ușor întreruptă
Avans $f$	0,1 - 0,4 mm/rot

Aplicația principală	M
Codificare finisare / degroșare	Degroșare-finisare
Materialul sculei	Carbură
Cod ISO Plăcuță amovibilă	SNMG 120412
Numărul de schimbări / tășuri	8
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire