

Garant**WNMG 060404, Categorie: HB7140-1**

Date comandă

Numărul de comandă	251952 HB7140-1
GTIN	4045197820808
Clasa articolului	21G

Descriere

WNMG 060404 HB7140-1 Categorie: HB7140-1

Sfărâmător de aşchii: VS

Adâncime de tăiere a_p : 0,3 - 2 mmAvans f : 0,1 - 0,4 mm/rotViteză de aşchiere v_c Aplicație principală: 70 - 260 m/min

Descriere tehnică

Sfărâmător de aşchii	VS
Rază la colț	0,4 mm
Aplicația principală	M
Condiție de tăiere	ușor întreruptă
Viteză de aşchiere v_c Aplicație principală	70 - 260 m/min
Avans f	0,1 - 0,4 mm/rot
Categorie	HB7140-1

Adâncime de tăiere a_p	0,3 - 2 mm
Codificare finisare / degroșare	Finisare
Materialul sculei	Carbură
Cod ISO Plăcuță amovibilă	WNMG 080404
Numărul de schimbări / tășuri	6
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire