


Garant**WNMG 060408, Categorie: HB7140-1****Date comandă**

Numărul de comandă	252064 HB7140-1
GTIN	4045197820853
Clasa articolului	21G

Descriere

WN.G 060408 HB7140-1 Categorie: HB7140-1

Sfârâmtor de așchii: VM

Toleranță: M

Adâncime de tăiere a_p : 0,5 - 4 mmAvans f : 0,1 - 0,5 mm/rotViteză de așchiere v_c Aplicație principală: 60 - 230 m/min**Descriere tehnică**

Aplicația principală	M
Viteză de așchiere v_c Aplicație principală	60 - 230 m/min
Avans f	0,1 - 0,5 mm/rot
Condiție de tăiere	ușor întreruptă
Sfârâmtor de așchii	VM
Adâncime de tăiere a_p	0,5 - 4 mm

Categorie	HB7140-1
Rază la colț	0,8 mm
Codificare finisare / degroșare	Degroșare-finisare
Materialul sculei	Carbură
Cod ISO Plăcuță amovibilă	WNMG 060408
Numărul de schimbări / tășuri	6
Toleranță	M
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire