


**Garant**
**KNUX 160405R, Categorie: HB7140-1**


### Date comandă

Numărul de comandă	251030 HB7140-1
GTIN	4045197820532
Clasa articolului	21G

### Descriere

KNUX 160405R HB7140-1 Categorie: HB7140-1

Sfărâmător de așchii: VM

Sfărâmător de așchii: 2,2 mm

 Adâncime de tăiere  $a_p$ : 0,5 - 5 mm

 Avans  $f$ : 0,2 - 0,5 mm/rot

 Viteză de așchiere  $v_c$  Aplicație principală: 60 - 230 m/min

### Descriere tehnică

Viteză de așchiere $v_c$ Aplicație principală	60 - 230 m/min
Rază la colț	0,5 mm
Avans $f$	0,2 - 0,5 mm/rot
Condiție de tăiere	ușor întreruptă
Sfărâmător de așchii	2,2 mm
Aplicația principală	M
Adâncime de tăiere $a_p$	0,5 - 5 mm
Categorie	HB7140-1
Sfărâmător de așchii	VM
Codificare finisare / degroșare	Degroșare-finisare

Materialul sculei	Carbură
Numărul de schimbări / tășuri	2
Cod ISO Plăcuță amovibilă	KNUX 160405R
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire