

**Garant****WNMG 060408, Categorie: HB7120-1**

## Date comandă

Numărul de comandă	251954 HB7120-1
GTIN	4045197820129
Clasa articolului	21G

## Descriere

WNMG 060408 HB7120-1 Categorie: HB7120-1

Sfărâmător de aşchii: VS

Adâncime de tăiere  $a_p$ : 0,3 - 2 mmAvans  $f$ : 0,1 - 0,4 mm/rotViteză de aşchiere  $v_c$  Aplicație principală: 90 - 290 m/min

## Descriere tehnică

Sfărâmător de aşchii	VS
Avans $f$	0,1 - 0,4 mm/rot
Viteză de aşchiere $v_c$ Aplicație principală	90 - 290 m/min
Rază la colț	0,8 mm
Adâncime de tăiere $a_p$	0,3 - 2 mm
Aplicația principală	M
Categorie	HB7120-1
Condiție de tăiere	continuă

Codificare finisare / degroșare	Finisare
Materialul sculei	Carbură
Cod ISO Plăcuță amovibilă	WNMG 060408
Numărul de schimbări / tășuri	6
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire