

**Garant****DNMG 110408, Categorie: HB7140-1****Date comandă**

|                    |                 |
|--------------------|-----------------|
| Numărul de comandă | 250654 HB7140-1 |
| GTIN               | 4045197820433   |
| Clasa articolului  | 21G             |

**Descriere**

DNMG 110408 HB7140-1 Categorie: HB7140-1  
Sfărâmător de așchii: VS  
Adâncime de tăiere  $a_p$ : 0,3 - 2 mm  
Avans  $f$ : 0,1 - 0,4 mm/rot  
Viteză de așchiere  $v_c$  Aplicație principală: 70 - 260 m/min

**Descriere tehnică**

|   |                  |
|---|------------------|
| Rază la colț                                  | 0,8 mm           |
| Categorie                                     | HB7140-1         |
| Sfărâmător de așchii                          | VS               |
| Adâncime de tăiere $a_p$                      | 0,3 - 2 mm       |
| Avans $f$                                     | 0,1 - 0,4 mm/rot |
| Viteză de așchiere $v_c$ Aplicație principală | 70 - 260 m/min   |
| Condiție de tăiere                            | ușor întreruptă  |

|                                 |                                    |
|---------------------------------|------------------------------------|
| Aplicația principală            | M                                  |
| Codificare finisare / degroșare | Finisare                           |
| Materialul sculei               | Carbură                            |
| Cod ISO Plăcuță amovibilă       | DNMG 110408                        |
| Numărul de schimbări / tășuri   | 4                                  |
| Tip produs                      | Plăcuță amovibilă pentru strunjire |