


Garant**SNMM 150616, Categorie: HB7120-1****Date comandă**

Numărul de comandă	251390 HB7120-1
GTIN	4045197820020
Clasa articolului	21G

Descriere

SNMM 150616 HB7120-1 Rază la colț: 1,6 mm
Categorie: HB7120-1
Sfărâmător de așchii: VR
Adâncime de tăiere a_p : 2 - 12 mm
Avans f : 0,4 - 1,2 mm/rot
Viteză de așchiere v_c Aplicație principală: 60 - 210 m/min

Descriere tehnică

Viteză de așchiere v_c Aplicație principală	60 - 210 m/min
Adâncime de tăiere a_p	2 - 12 mm
Avans f	0,4 - 1,2 mm/rot
Sfărâmător de așchii	VR
Categorie	HB7120-1
Condiție de tăiere	continuă
Rază la colț	1,6 mm

Aplicația principală	M
Codificare finisare / degroșare	Degroșare
Materialul sculei	Carbură
Cod ISO Plăcuță amovibilă	SNMM 150616
Numărul de schimbări / tășuri	8
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire