

**Garant****CNMG 09T308, Categorie: HB7140-1****Date comandă**

|                    |                 |
|--------------------|-----------------|
| Numărul de comandă | 250052 HB7140-1 |
| GTIN               | 4045197818652   |
| Clasa articolului  | 21G             |

**Descriere**

CNMG 09T308 HB7140-1 Categorie: HB7140-1

Sfârâmător de aşchii: VS

Adâncime de tăiere  $a_p$ : 0,3 - 2,5 mmAvans  $f$ : 0,15 - 0,5 mm/rotViteză de aşchiere  $v_c$  Aplicație principală: 70 - 260 m/min**Descriere tehnică**

|   |                   |
|---|-------------------|
| Viteză de aşchiere $v_c$ Aplicație principală | 70 - 260 m/min    |
| Condiție de tăiere                            | ușor întreruptă   |
| Avans $f$                                     | 0,15 - 0,5 mm/rot |
| Categorie                                     | HB7140-1          |
| Rază la colț                                  | 0,8 mm            |
| Aplicația principală                          | M                 |
| Adâncime de tăiere $a_p$                      | 0,3 - 2,5 mm      |

|                                 |                                    |
|---------------------------------|------------------------------------|
| Sfârâmător de așchii            | VS                                 |
| Codificare finisare / degroșare | Finisare                           |
| Materialul sculei               | Carbură                            |
| Cod ISO Plăcuță amovibilă       | CNMG 09T308                        |
| Numărul de schimbări / tășuri   | 4                                  |
| Tip produs                      | Plăcuță amovibilă pentru strunjire |