


Garant
SNMM 150616, Categorie: HB7140-1


Date comandă

Numărul de comandă	251390 HB7140-1
GTIN	4045197820716
Clasa articolului	21G

Descriere

SNMM 150616 HB7140-1 Rază la colț: 1,6 mm
 Categorie: HB7140-1
 Sfărâmător de așchii: VR
 Adâncime de tăiere a_p : 2 - 12 mm
 Avans f : 0,4 - 1,2 mm/rot
 Viteză de așchiere v_c Aplicație principală: 40 - 180 m/min

Descriere tehnică

Viteză de așchiere v_c Aplicație principală	40 - 180 m/min
Adâncime de tăiere a_p	2 - 12 mm
Sfărâmător de așchii	VR
Aplicația principală	M
Condiție de tăiere	ușor întreruptă
Categorie	HB7140-1
Rază la colț	1,6 mm

Avans f	0,4 - 1,2 mm/rot
Codificare finisare / degroșare	Degroșare
Materialul sculei	Carbură
Cod ISO Plăcuță amovibilă	SNMM 150616
Numărul de schimbări / tășuri	8
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire