

Garant**CNMG 160608, Categorie: HB7140-1****Date comandă**

Numărul de comandă	250168 HB7140-1
GTIN	4045197820341
Clasa articolului	21G

Descriere

CNMG 160608 HB7140-1 Categorie: HB7140-1

Sfârâmător de aşchii: VM

Toleranță: M

Adâncime de tăiere a_p : 0,5 - 4 mmAvans f : 0,1 - 0,4 mm/rotViteză de aşchiere v_c Aplicație principală: 60 - 230 m/min**Descriere tehnică**

Aplicația principală	M
Condiție de tăiere	ușor întreruptă
Avans f	0,1 - 0,4 mm/rot
Categorie	HB7140-1
Rază la colț	0,8 mm
Adâncime de tăiere a_p	0,5 - 4 mm
Viteză de aşchiere v_c Aplicație principală	60 - 230 m/min

Sfârâmător de așchii	VM
Codificare finisare / degroșare	Degroșare-finisare
Materialul sculei	Carbură
Cod ISO Plăcuță amovibilă	CNMG 160608
Numărul de schimbări / tășuri	4
Toleranță	M
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire