

Garant
CNMG 120404, Categorie: HB7140-1


Date comandă

Numărul de comandă	250058 HB7140-1
GTIN	4045197818669
Clasa articolului	21G

Descriere

CNMG 120404 HB7140-1 Categorie: HB7140-1

Sfărâmător de aşchii: VS

 Adâncime de tăiere a_p : 0,3 - 2,5 mm

 Avans f : 0,15 - 0,5 mm/rot

 Viteză de aşchiere v_c Aplicație principală: 70 - 260 m/min

Descriere tehnică

Rază la colț	0,4 mm
Viteză de aşchiere v_c Aplicație principală	70 - 260 m/min
Avans f	0,15 - 0,5 mm/rot
Adâncime de tăiere a_p	0,3 - 2,5 mm
Condiție de tăiere	ușor întreruptă
Aplicația principală	M
Sfărâmător de aşchii	VS

Categorie	HB7140-1
Codificare finisare / degroșare	Finisare
Materialul sculei	Carbură
Cod ISO Plăcuță amovibilă	CNMG 120404
Numărul de schimbări / tășuri	4
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire