

**Garant****CNMG 09T304, Categorie: HB7140-1****Date comandă**

Numărul de comandă	250150 HB7140-1
GTIN	4045197818683
Clasa articolului	21G

**Descriere**

CN.G 09T304 HB7140-1 Categorie: HB7140-1  
Sfârâmător de așchii: VM  
Toleranță: M  
Adâncime de tăiere  $a_p$ : 0,5 - 4 mm  
Avans  $f$ : 0,1 - 0,4 mm/rot  
Viteză de așchiere  $v_c$  Aplicație principală: 60 - 230 m/min

**Descriere tehnică**

Aplicația principală	M
Categorie	HB7140-1
Condiție de tăiere	ușor întreruptă
Viteză de așchiere $v_c$ Aplicație principală	60 - 230 m/min
Rază la colț	0,4 mm
Adâncime de tăiere $a_p$	0,5 - 4 mm

Avans f	0,1 - 0,4 mm/rot
Sfârâmător de aşchii	VM
Codificare finisare / degroşare	Degroşare-finisare
Materialul sculei	Carbură
Cod ISO Plăcuță amovibilă	CNMG 09T304
Numărul de schimbări / tăişuri	4
Toleranță	M
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire