


Garant
KNUX 160405R, Categorie: HB7140-1


Date comandă

Numărul de comandă	251070 HB7140-1
GTIN	4045197820570
Clasa articolului	21G

Descriere

KNUX 160405R HB7140-1 Categorie: HB7140-1

Sfârâmător de așchii: VG

Sfârâmător de așchii: 3,2 mm

 Adâncime de tăiere a_p : 1 - 6 mm

 Avans f : 0,2 - 0,5 mm/rot

 Viteză de așchiere v_c Aplicație principală: 50 - 210 m/min

Descriere tehnică

Aplicația principală	M
Rază la colț	0,5 mm
Avans f	0,2 - 0,5 mm/rot
Sfârâmător de așchii	VG
Categorie	HB7140-1
Sfârâmător de așchii	3,2 mm
Viteză de așchiere v_c Aplicație principală	50 - 210 m/min
Condiție de tăiere	ușor întreruptă
Adâncime de tăiere a_p	1 - 6 mm
Codificare finisare / degroșare	Degroșare

Materialul sculei	Carbură
Numărul de schimbări / tășuri	2
Cod ISO Plăcuță amovibilă	KNUX 160405R
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire