


**Garant****DNMG 150604, Categorie: HB7140-1****Date comandă**

Numărul de comandă	250760 HB7140-1
GTIN	4045197820501
Clasa articolului	21G

**Descriere**

DN.G 150604 HB7140-1 Categorie: HB7140-1  
Sfărâmbător de așchii: VM  
Toleranță: M  
Adâncime de tăiere  $a_p$ : 0,5 - 5 mm  
Avans  $f$ : 0,2 - 0,5 mm/rot  
Viteză de așchiere  $v_c$  Aplicație principală: 60 - 230 m/min

**Descriere tehnică**

Sfărâmbător de așchii	VM
Adâncime de tăiere $a_p$	0,5 - 5 mm
Aplicația principală	M
Viteză de așchiere $v_c$ Aplicație principală	60 - 230 m/min
Rază la colț	0,4 mm
Categorie	HB7140-1

Condiție de tăiere	ușor întreruptă
Avans f	0,2 - 0,5 mm/rot
Codificare finisare / degroșare	Degroșare-finisare
Materialul sculei	Carbură
Cod ISO Plăcuță amovibilă	DNMG 150604
Numărul de schimbări / tăișuri	4
Toleranță	M
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire