

Garant**VNMG 160404, Categorie: HB7120-1****Date comandă**

Numărul de comandă	251802 HB7120-1
GTIN	4045197820099
Clasa articolului	21G

Descriere tehnică

Condiție de tăiere	continuă
Categorie	HB7120-1
Sfărâmător de așchii	VM
Avans f	0,1 - 0,5 mm/rot
Adâncime de tăiere a_p	0,5 - 4 mm
Aplicația principală	M
Rază la colț	0,4 mm
Viteză de așchiere v_c Aplicație principală	80 - 260 m/min
Codificare finisare / degroșare	Degroșare-finisare
Materialul sculei	Carbură
Cod ISO Plăcuță amovibilă	VNMG 160404

Numărul de schimbări / tășuri	4
Toleranță	M
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire