

Garant**CNMG 160608, Categorie: HB7140-1****Date comandă**

Numărul de comandă	250334 HB7140-1
GTIN	4045197820372
Clasa articolului	21G

Descriere

CNMG 160608 HB7140-1 Categorie: HB7140-1
Sfărâmbător de aşchii: VG
Adâncime de tăiere a_p : 1,5 - 6 mm
Avans f : 0,25 - 0,6 mm/rot
Viteză de aşchiere v_c Aplicație principală: 50 - 210 m/min

Descriere tehnică

Aplicația principală	M
Viteză de aşchiere v_c Aplicație principală	50 - 210 m/min
Condiție de tăiere	ușor întreruptă
Adâncime de tăiere a_p	1,5 - 6 mm
Sfărâmbător de aşchii	VG
Categorie	HB7140-1
Avans f	0,25 - 0,6 mm/rot

Rază la colț	0,8 mm
Codificare finisare / degroșare	Degroșare
Materialul sculei	Carbură
Cod ISO Plăcuță amovibilă	CNMG 160608
Numărul de schimbări / tășuri	4
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire