

Garant**TNMG 160404, Categorie: HB7140-1****Date comandă**

Numărul de comandă	251542 HB7140-1
GTIN	4045197820747
Clasa articolului	21G

Descriere

TN.G 160404 HB7140-1 Categorie: HB7140-1

Sfârâmător de aşchii: VM

Toleranță: M

Adâncime de tăiere a_p : 0,5 - 5 mmAvans f : 0,2 - 0,5 mm/rotViteză de aşchiere v_c Aplicație principală: 60 - 230 m/min**Descriere tehnică**

Rază la colț	0,4 mm
Avans f	0,2 - 0,5 mm/rot
Categorie	HB7140-1
Adâncime de tăiere a_p	0,5 - 5 mm
Viteză de aşchiere v_c Aplicație principală	60 - 230 m/min
Sfârâmător de aşchii	VM
Aplicația principală	M

Condiție de tăiere	ușor întreruptă
Codificare finisare / degroșare	Degroșare-finisare
Materialul sculei	Carbură
Cod ISO Plăcuță amovibilă	TNMG 160404
Numărul de schimbări / tășuri	6
Toleranță	M
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire