


Garant**WNMG 080408, Categorie: HB7120-1****Date comandă**

Numărul de comandă	252208 HB7120-1
GTIN	4045197820204
Clasa articolului	21G

Descriere tehnică

Sfărâmător de aşchii	VG
Viteză de aşchiere v_c Aplicație principală	60 - 210 m/min
Adâncime de tăiere a_p	1,5 - 6 mm
Avans f	0,25 - 0,6 mm/rot
Categorie	HB7120-1
Condiție de tăiere	continuă
Rază la colț	0,8 mm
Aplicația principală	M
Codificare finisare / degroșare	Degroșare
Materialul sculei	Carbură
Cod ISO Plăcuță amovibilă	WNMG 080408
Numărul de schimbări / tăișuri	6

Tip produs

Plăcuță amovibilă pentru strunjire