


Garant
SNMG 120408, Categorie: HB7140-1


Date comandă

Numărul de comandă	251224 HB7140-1
GTIN	4045197820648
Clasa articolului	21G

Descriere

SNMG 120408 HB7140-1 Rază la colț: 0,8 mm
 Categorie: HB7140-1
 Sfărâmător de aşchii: VM
 Adâncime de tăiere a_p : 0,5 - 4 mm
 Avans f : 0,1 - 0,4 mm/rot
 Viteză de aşchiere v_c Aplicație principală: 60 - 230 m/min

Descriere tehnică

Condiție de tăiere	ușor întreruptă
Viteză de aşchiere v_c Aplicație principală	60 - 230 m/min
Rază la colț	0,8 mm
Avans f	0,1 - 0,4 mm/rot
Adâncime de tăiere a_p	0,5 - 4 mm
Sfărâmător de aşchii	VM
Aplicația principală	M

Categorie	HB7140-1
Codificare finisare / degroșare	Degroșare-finisare
Materialul sculei	Carbură
Cod ISO Plăcuță amovibilă	SNMG 120408
Numărul de schimbări / tășuri	8
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire