


Garant**SNMG 150616, Categorie: HB7120-1****Date comandă**

Numărul de comandă	251332 HB7120-1
GTIN	4045197820006
Clasa articolului	21G

Descriere

SNMG 150616 HB7120-1 Rază la colț: 1,6 mm
Categorie: HB7120-1
Sfărâmător de așchii: VG
Adâncime de tăiere a_p : 1,5 - 9 mm
Avans f : 0,25 - 0,8 mm/rot
Viteză de așchiere v_c Aplicație principală: 70 - 240 m/min

Descriere tehnică

Rază la colț	1,6 mm
Aplicația principală	M
Adâncime de tăiere a_p	1,5 - 9 mm
Sfărâmător de așchii	VG
Avans f	0,25 - 0,8 mm/rot
Viteză de așchiere v_c Aplicație principală	70 - 240 m/min
Categorie	HB7120-1

Condiție de tăiere	continuă
Codificare finisare / degroșare	Degroșare
Materialul sculei	Carbură
Cod ISO Plăcuță amovibilă	SNMG 150616
Numărul de schimbări / tășuri	8
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire