

Garant**VNMG 160408, Categorie: HB7120-1****Date comandă**

Numărul de comandă	251804 HB7120-1
GTIN	4045197820105
Clasa articolului	21G

Descriere

VN.G 160408 HB7120-1 Categorie: HB7120-1
Sfârâmător de așchii: VM
Toleranță: M
Adâncime de tăiere a_p : 0,5 - 4 mm
Avans f : 0,1 - 0,5 mm/rot
Viteză de așchiere v_c Aplicație principală: 80 - 260 m/min

Descriere tehnică

Avans f	0,1 - 0,5 mm/rot
Aplicația principală	M
Rază la colț	0,8 mm
Categorie	HB7120-1
Sfârâmător de așchii	VM
Condiție de tăiere	continuă

Viteză de așchiere v_c Aplicație principală	80 - 260 m/min
Adâncime de tăiere a_p	0,5 - 4 mm
Codificare finisare / degroșare	Degroșare-finisare
Materialul sculei	Carbură
Cod ISO Plăcuță amovibilă	VNMG 160408
Numărul de schimbări / tăișuri	4
Toleranță	M
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire