


Garant**WNMG 060408, Categorie: HB7120-1**

Date comandă

| | |
|--------------------|-----------------|
| Numărul de comandă | 252064 HB7120-1 |
| GTIN | 4045197820167 |
| Clasa articolului | 21G |

Descriere

WN.G 060408 HB7120-1 Categorie: HB7120-1

Sfârâmător de așchii: VM

Toleranță: M

Adâncime de tăiere a_p : 0,5 - 4 mmAvans f : 0,1 - 0,5 mm/rotViteză de așchiere v_c Aplicație principală: 80 - 260 m/min

Descriere tehnică

| | |
|---|------------------|
| Avans f | 0,1 - 0,5 mm/rot |
| Sfârâmător de așchii | VM |
| Adâncime de tăiere a_p | 0,5 - 4 mm |
| Categorie | HB7120-1 |
| Viteză de așchiere v_c Aplicație principală | 80 - 260 m/min |
| Aplicația principală | M |

| | |
|---------------------------------|------------------------------------|
| Rază la colț | 0,8 mm |
| Condiție de tăiere | continuuă |
| Codificare finisare / degroșare | Degroșare-finisare |
| Materialul sculei | Carbură |
| Cod ISO Plăcuță amovibilă | WNMG 060408 |
| Numărul de schimbări / tăișuri | 6 |
| Toleranță | M |
| Tip produs | Plăcuță amovibilă pentru strunjire |