

Garant**WNMG 080408, Categorie: HB7140-1**

Date comandă

Numărul de comandă	252208 HB7140-1
GTIN	4045197820891
Clasa articolului	21G

Descriere

WNMG 080408 HB7140-1 Categorie: HB7140-1

Sfârâmător de aşchii: VG

Adâncime de tăiere a_p : 1,5 - 6 mmAvans f : 0,25 - 0,6 mm/rotViteză de aşchiere v_c Aplicație principală: 40 - 180 m/min

Descriere tehnică

Viteză de aşchiere v_c Aplicație principală	40 - 180 m/min
Avans f	0,25 - 0,6 mm/rot
Condiție de tăiere	ușor întreruptă
Sfârâmător de aşchii	VG
Adâncime de tăiere a_p	1,5 - 6 mm
Categorie	HB7140-1
Aplicația principală	M
Rază la colț	0,8 mm

Codificare finisare / degroșare	Degroșare
Materialul sculei	Carbură
Cod ISO Plăcuță amovibilă	WNMG 080408
Numărul de schimbări / tășuri	6
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire